

Pick&Place


DHSP-HMP25-HMP20

Part number: 542978

FESTO

Uzun stroklu hassas ve sert kullanılar için modüler Handling eksenlerinden oluşmaktadır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Pick&Place 3.0
Etkin yük	0 ... 6 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	HMP-20
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Orta konum, Z eksen	1 katı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,01 mm ± 0,01 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	HMP-25
Silindir sistemi, Y eksen	Pnömatik
Orta konum, Y eksen	1 katı
Strok, Y eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm