


Lineer Handling sistemi DHSL-DGE25ZR-HMPL16

Part number: 542982

FESTO

Rulman yataklamalı ve kılavuz eksenli bir milsiz tahrikten oluşmaktadır. Dinamik, kusursuz ve elektriksel konumludur. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir. Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

| Feature | Value |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Montaj | Doğrusal rampa 1.0 |
| Etkin yük | 0 ... 2 kg |
| Silindir ünitesi, Z eksen | HMPL-16 |
| Silindir sistemi, Z eksen | Pnömatik |
| Orta konum, Z eksen | 1 katı |
| Strok, Z eksen | 0 ... 160 mm |
| Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen | ± 0,02 mm ± 0,02 mm |
| Silindir ünitesi, Y eksen | DGE-25-ZR-KF |
| Silindir sistemi, Y eksen | Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği |
| Orta konum, Y eksen | İsteğe bağlı |
| Strok, Y eksen | 0 ... 2.000 mm |
| Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen | ± 0,1 mm ± 0,1 mm |