


Linear Handling sistemi DHSL-DGE25ZR-SLT16

Part number: 542987

FESTO

Rulman yataklamalı ve kolay kullanımlı handling eksenine sahip bir elektriksel dişli kayış ekseninden oluşmaktadır. Yüksek dinamik pozisyonlamaya ve modüler bir çeşitliliğe sahiptir. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlayıcı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	Doğrusal rampa 1.0
Etkin yük	0 ... 2 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	SLT-16
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Strok, Z eksen	0 ... 150 mm
Son konumda tekrarlam hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	DGE-25-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 2.000 mm
Son konumda tekrarlam hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm