

3-D Handling sistemi


DHSR-DGE40ZR-2DGE40ZR-HMP25

Part number: 543043

FESTO

Rulman yataklamalı elektriksel kumandalı dişli kayış akselerlerinden ve dikey modüler handling eksenini oluşturmaktadır. Kusursuz ve sağlamdır. Festo 'nun döner ve tutma programları için belirlenmiş olan arabirimlerdir. Montaj takımı olarak veya tamamı monte edilmiş ve kurulmuş olarak sipariş edilmelidir.

Lütfen FAX istemi sembolüne tıklayarak ihtiyacınızı karşılayacak bağlantıyı olmayan teklifi elde edin.



Data sheet

Feature	Value
Montaj	üç boyutlu rampa 4.0
Etkin yük	0 ... 10 kg
Silindir ünitesi, Z eksen	HMP-25
Silindir sistemi, Z eksen	Pnömatik
Orta konum, Z eksen	1 katı
Strok, Z eksen	0 ... 400 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Z eksen	± 0,02 mm ± 0,02 mm
Silindir ünitesi, Y eksen	2x DGE-40-ZR-KF
Silindir sistemi, Y eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği 2x
Orta konum, Y eksen	İsteğe bağlı
Strok, Y eksen	0 ... 1.200 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm ± 0,1 mm
Silindir ünitesi, X eksen	DGE-40-ZR-KF
Silindir sistemi, X eksen	Elektriksel Bilyalı yataklı dişli kayış tahriği
Orta konum, X eksen	İsteğe bağlı
Strok, X eksen	0 ... 3.000 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, X eksen	± 0,1 mm
Son konumda tekrarlama hassasiyeti, Y eksen	± 0,1 mm