


Paralel kit EAMM-U-D32-40A

Ürün numarası: 543150

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.
İmalattan kalkan tip. 2023'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	32
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364 Zon III
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	2,931 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,05 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	300 g