


Paralel kit EAMM-U-D32-32B

Ürün numarası: 543152

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	32
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	2,931 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,05 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	300 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut