


Eksenel kit EAMM-A-D40-57A

Ürün numarası: 543154

★ Temel ürün gamı

Elektrikli sürücüler için uygundur.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Aktarılabilmir dönüş momenti	6,5 Nm
Ürün ağırlığı	350 g
Arayüz kodu, aktüatör	D40A D40B D40C
Arayüz kodu, motor giriş	57A
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun