


# Paralel kit EAMM-U-D40-42B

Ürün numarası: 543159

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	40
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	5.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	10,016 kgmm <sup>2</sup>
Yüksüz itme torku	0,1 Nm
Aktarılabılınir dönüş momenti	3 Nm
Ürün ağırlığı	660 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut