


Paralel kit EAMM-U-E24-32B

Ürün numarası: 543225
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

Elektrikli sürücüler için uygundur.
İmalattan kalkan tip. 2019'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükölük	18
Montaj konumu	istenildiği gibi
Max. Devir	3.000 1/min
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Koruma sınıfı	IP40
Çevre sıcaklığı	0 ... 50 °C
Kütle atalet momenti	3,016 kgmm ²
Yüksüz itme torku	0,05 Nm
Aktarılabilmir dönüş momenti	1 Nm
Ürün ağırlığı	240 g
Malzeme hakkında not	LABS içeren malzemeler mevcut