



# Regülatör plakası VMPA1-B8-R2C2-C-10

Ürün numarası: 543340

FESTO



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	10,5 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	2 için basınç regülatörü
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu
Manometre seçimi	mümkün
Basınç ayar aralığı	2 ... 8,5 bar
Giriş basıncı	0,5 ... 10 bar
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1 - Düşük paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 IEC 60529 ' a göre
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Max. Sıkma torku	0,25 Nm
Ürün ağırlığı	73,8 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde
Manometre bağlantısı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, kumanda paneli	PA
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, regülatör muhafazası	PA