



# Regülatör plakası VMPA1-B8-R3C2-C-10

Ürün numarası: 543341

FESTO



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Genişlik                                 | 10,5 mm                                                  |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi                                         |
| Pnömatik dikey istifleme                 | 4 için basınç regülatörü                                 |
| Ayar fonksiyonu                          | Çıkış basıncı sabit<br>Sekonder egzostlu                 |
| Manometre seçimi                         | mümkün                                                   |
| Basınç ayar aralığı                      | 2 ... 8,5 bar                                            |
| Giriş basıncı                            | 0,5 ... 10 bar                                           |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]             |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 1 - Düşük paslanma                                       |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L                                        |
| Koruma sınıfı                            | IP65<br>IEC 60529 ' a göre                               |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 50 °C                                             |
| Max. Sıkma torku                         | 0,25 Nm                                                  |
| Ürün ağırlığı                            | 73,8 g                                                   |
| Dikey istifleme tipi montaj              | manifold bloğu üzerinde                                  |
| Manometre bağlantısı                     | M5                                                       |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun                                             |
| Malzeme, kumanda paneli                  | PA                                                       |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları         | NBR                                                      |
| Malzeme, regülatör muhafazası            | PA                                                       |