

# Kaplin

## EAMC-42-50-11-12

Ürün numarası: 543424

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Tutucu çapı 1	11 mm
Tutucu çapı 2	12 mm
Büyükük	42
Nominal uzunluk	50 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Max. Devir	6.000 1/min
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Relatif hava nemi	0 - 95 %
Çevre sıcaklığı	-25 ... 60 °C
Kütle atalet momenti	34,8 kgmm <sup>2</sup>
Aktarılabılınir dönüş momenti	17 Nm
Ürün ağırlığı	138 g
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun