

# Operatör paneli FED-5000

Ürün numarası: 543447  
Üretimden kalkacak ürün

FESTO

PLC sistemlerine bağlantı için ekran ve LCD grafik ekranlı operatör ünitesi, 1 fonksiyon tuşlu.

İmalattan kalkan tip. 2017'e kadar mevcut. Alternatif ürünler için destek portaline bakın.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Derinlik	101 mm
Yükseklik	307 mm
Uzunluk	392 mm
Maks. ön panel kalınlığı	5 mm
Kullanıcı hafızası	32 Mbyte
Kullanıcı LED'lerinin sayısı	1
Fonksiyon tuşlarının sayısı	1
Gerçek zamanlı saat	evet
Olay listesi	1.024
Reçete hafızası	32 kByte
Alarmlar	1.024
Gerçek zamanlı saat sapması	130 h / ay
Renk sayısı	64 k
Sistem LED'lerinin sayısı	4
Gösterge	TFT renk
Gösterge özelliği	Touchscreen
Gösterge ebadı	15"
Yedek akü	3 V / 270 mA lityum
Çalışma gerilimi aralığı DC	18 ... 30 V
Gösterge çözünürlüğü	XGA, 1024x768 Pixel
Nominal çalışma gerilimi DC	24 V
Nominal çalışma gerilimindeki akım tüketimi	1,5 A
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Depolama sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Relatif hava nemi	5 - 85 % yoğunlaşmayan
Koruma sınıfı	IP65 ön, IP20 arka
Çevre sıcaklığı	0 ... 45 °C
Müsaade edilebilirlik	c UL us - Listed (OL) RCM Mark
Ürün ağırlığı	3.800 g
AUX arayüzü	Sub-D 9-pinli Soket
Yazıcı arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Soket
PC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin

Özellik	Değer
	Soket
Programlama arayüzü	9,6 - 38,4 kBd
PLC arayüzü	RS232 Sub-D 15-pin Erkek soket
Ethernet arabirimi	RJ45 10/100 MBd 2. Ethernet arayüzü, optik 10 Mbd
Bağlantı şekli	Ön panel montajı
Programlama yazılımı	FED Designer 6.06 ve üzeri