



# Regülatör plakası VABF-S3-2-R3C2-C-6

Ürün numarası: 543528

FESTO

VDMA-01/02 valf adası için, 15407-1'e uygun standart port yapısı, 6 bara kadar.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Genişlik                                 | 18 mm   |
| Standarda dayalı                         | ISO 15407-1   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi  |
| Pnömatik dikey istifleme                 | 4 için basınç regülatörü                                    |
| Ayar fonksiyonu                          | Çıkış basıncı sabit<br>Sekonder egzostlu                    |
| Manometre seçimi                         | mümkün  |
| Basınç regülasyon aralığı MPa            | 0,2 ... 0,6 MPa   |
| Basınç ayar aralığı                      | 2 ... 6 bar   |
| Basınç regülasyon aralığı psi            | 29 ... 87 psi   |
| Giriş basıncı                            | 0,5 ... 10 bar  |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]                |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)    |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Koruma sınıfı                            | IP65<br>NEMA 4  |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 50 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 245 g   |
| Dikey istifleme tipi montaj              | manifold bloğu üzerinde<br>her bir bağlantı pleyti üzerinde |
| Manometre bağlantısı                     | tutma kelepçeli   |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, kumanda paneli                  | PA  |
| Malzeme, regülatör muhafazası            | Alüminyum pres döküm  |