



# Hava hazırlama kombinasyonu MSB6N-1/2:C3J1M1D1A1F3-WP

Ürün numarası: 543575

FESTO

Manuel açma/kapatma valfi, filtre-regülatör, yağlayıcı, elektriksel açma/kapatma valfi, pnömatrik güvenli yol verme valfi, göstergesiz basınç anahtarlı dağıtıcı modül ve duvar bağlantı pleytinden oluşur. Max. Çıkış basıncı 12 bar, 40 µm filtre, manometreli, kilitlenebilir regülatör kafası, plastik koruma kapaklı plastik kavanoz, manuel su boşaltmalı, akış yönü: soldan sağa.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	6
Seri	MS
Tetikleme güvenliđi	Kilitli döner düğme Aksesuarlı, kilitlenebilir
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filttrasyon derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Dağıtım modülü Güvenli yol verme valfi Basınç anahtarı Açma/Kapatma valfi Manometreli filtre-regülatör Standart sisli yağlayıcı
Ayar fonksiyonu	Çıkış basıncı sabit Ön basınç dengeleyicili Sekonder egzostlu Geri dönüş akışlı
Kavanoz koruması	Plastik koruma kabı
Basınç göstergesi	Manometreli
Çalışma basıncı	4,5 ... 18 bar
Basınç ayar aralıđı	4 ... 12 bar
Standart nominal debi	2.300 l/min
Karakteristik bobin değerleri	24 V DC: 1.5 W
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diđer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluđu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Gıdalar için güvenli	Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:-]
Kullanım havası sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklıđı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlıđı	4.000 g
Bađlantı şekli	Aksesuarlı
Pnömatrik bađlantı 1	1/2 NPT
Pnömatrik bađlantı 2	1/2 NPT
Pnömatrik bađlantı 3	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm
Malzeme, çanak	PC