



Dikey basınç kapatma plakası VABF-S3-2-L1D1-C

Ürün numarası: 543601

FESTO

VDMA-01/02 valf adası için, 15407-1'e uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, terminalin besleme basıncı bloke.

Terminalin basıncını kesmeden valfin demontajı mümkün.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	18 mm
Standarda dayalı	ISO 15407-1
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	1 için kesme
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Standart nominal debi	400 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	212 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm