



# Dikey basınç kapatma plakası VABF-S3-1-L1D1-C

Ürün numarası: 543602

FESTO

VDMA-01/02 valf adası için, 15407-1'e uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, terminalin besleme basıncı bloke.

Terminalin basıncını kesmeden valfin demontajı mümkün.



## Bilgi sayfası

| Özellik                                  | Değer   |
|--|---|
| Genişlik                                 | 26 mm   |
| Standarda dayalı                         | ISO 15407-1   |
| Montaj pozisyonu                         | istenildiği gibi  |
| Pnömatik dikey istifleme                 | 1 için kesme  |
| Çalışma basıncı                          | -0,9 ... 10 bar   |
| Standart nominal debi                    | 800 l/min   |
| Kullanım havası                          | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]                |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)    |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK  | 0 - Paslanma yok  |
| PWIS uygunluğu                           | VDMA24364-B1/B2-L   |
| Koruma sınıfı                            | IP65<br>NEMA 4  |
| Çevre sıcaklığı                          | -5 ... 50 °C  |
| Ürün ağırlığı                            | 286 g   |
| Dikey istifleme tipi montaj              | manifold bloğu üzerinde<br>her bir bağlantı pleyti üzerinde |
| Malzeme hakkında not                     | RoHS'a uygun  |
| Malzeme, muhafaza                        | Alüminyum pres döküm  |