



Kısmı plakası VABF-S3-2-F1B1-C

Ürün numarası: 543603

FESTO

VDMA-01/02 valf adası için, 15407-1'e uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, valf üzerindeki 3 ve 5 egzoz portlarını sınırlamak için.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Genişlik | 18 mm |
| Standarda dayalı | ISO 15407-1 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Pnömatik dikey istifleme | Gaz kelebeği plakası, tahliye havası akış kontrolü |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 228 g |
| Dikey istifleme tipi montaj | manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |