



# Diyafragmlı hava kurutucusu MS6-LDM1-1/2-P20-Z

Ürün numarası: 543645

FESTO

İndirgenmiş basınç altındaki çığlenme noktası, metal kap, akış yönü sağdan sola.

Dikkat: Cihazın kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için işleme basıncının ön filtresi 0,01µm gibi bir değer sahip olan (Geri kalan zerreler < 0,1 µm, Geri kalan yağ içeriği < 0,1 mg/m<sup>3</sup>) bir mikro filtre ile donatılmalıdır.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükük	6
Seri	MS
Montaj konumu	dikey +/- 5°
Tasarım yapısı	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 ... 12,5 bar
Standart nominal debi	200 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün değil
Basınç altında çığlenme noktasının indirgenmesi	20 K
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-20 ... 60 °C
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	Compressed air to ISO8573-1:2010 [1:3:2]
Kullanım havası sıcaklığı	2 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	2 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	1,05 kg
Bağlantı şekli	Seçenekler: Hat döşeme Aksesuarlı
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm
Kavanoz için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı