


Membranlı hava kurutucu MS6N-LDM1-1/2-P40

Ürün numarası: 543662

FESTO

İndirgenmiş basınç altındaki çığlenme noktası, metal kap, akış yönü soldan sağa.

Dikkat: Cihazın kesintisiz ve verimli bir şekilde çalışması için işleme basıncının ön filtresi 0,01µm gibi bir değer sahip olan (Geri kalan zerreler < 0,1 µm, Geri kalan yağ içeriği < 0,1 mg/m³) bir mikro filtre ile donatılmalıdır.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|---|
| Büyükük | 6 |
| Seri | MS |
| Montaj pozisyonu | dikey +/- 5° |
| Tasarım yapısı | Membran kurutucu |
| Çalışma basıncı | 3 ... 12,5 bar |
| Standart nominal debi | 400 l/min |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:4:2] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün değil |
| Basınç altında çığlenme noktasının indirgenmesi | 20 K |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 - Ortalama paslanma |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B2-L |
| Depolama sıcaklığı | -20 ... 60 °C |
| Gıdalar için güvenli | Tamamlayıcı malzeme bilgilerine bakın |
| Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı | ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [1:3:2] |
| Kullanım havası sıcaklığı | 2 ... 50 °C |
| Çevre sıcaklığı | 2 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 1,3 kg |
| Bağlantı şekli | Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler: |
| Pnömatik bağlantı 1 | 1/2 NPT |
| Pnömatik bağlantı 2 | 1/2 NPT |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, çanak | İşlenmiş alüminyum alışımlı |