


Hava Kurutucu LDM1-3/4-D-MAXI-1000

Ürün numarası: 543672

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Membran kurutucu
Çalışma basıncı	3 Bar...12.5 Bar
Standart anma debisi	1000 l/min
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava
Basınç çiy noktası azaltma	17 K
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Akışkan sıcaklığı	2 °C...50 °C
Ortam sıcaklığı	2 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	2350 Gram
Montaj türü	isteğe bağlı olarak: Hat kurulumu aksesuarlarla
Pnömatik bağlantı 1	G3/4
Pnömatik bağlantı 2	G3/4
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	Dövme alüminyum alaşım