


# Hava Kurutucu LDM1-1-D-MAXI-1000

Ürün numarası: 543675

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer   |
|-----------------------------|---|
| Boyut                       | Maksi   |
| Seri                        | D   |
| Montaj konumu               | dikey +/- 5 °   |
| Tasarım                     | Membran kurutucu                                      |
| Çalışma basıncı             | 3 Bar...12.5 Bar                                      |
| Standart anma debisi        | 1000 l/min  |
| İşletim ortamı              | ISO 8573-1:2010 [1:3:1] uyarınca basınçlı hava        |
| Basınç çiy noktası azaltma  | 17 K  |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet                   |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                                     |
| Depolama sıcaklığı          | -20 °C...60 °C  |
| Akışkan sıcaklığı           | 2 °C...50 °C  |
| Ortam sıcaklığı             | 2 °C...50 °C  |
| Ürün ağırlığı               | 2450 Gram   |
| Montaj türü                 | isteğe bağlı olarak:<br>Hat kurulumu<br>aksesuarlarla |
| Pnömatik bağlantı 1         | G1  |
| Pnömatik bağlantı 2         | G1  |
| Gövde malzemesi             | Çinko pres döküm                                      |
| Kabuk malzemesi             | Dövme alüminyum alaşım                                |