

Manifold blok CPE10-PRS-1/4-4


Ürün numarası: 543823

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

[CPE-valfleri için.](#)

[Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.](#)

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf dilimi genişliği	16 mm
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Valf yerlerinin max. sayısı	4
Maks. basınç bölgesi sayısı	2
Patlama basıncı	5 MPa 50 bar 725 psi
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı	1,2 Nm
Ürün ağırlığı	227 g
İn-line valf manifoldu montaj tipi	geçiş delikli
Valfin bağlantı şekli	Dişi dişli
Pnömatik bağlantı 1	G1/4
Pnömatik bağlantı 3	G1/4
Pnömatik bağlantı 5	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, manifold rayı	İşlenmiş alüminyum alışımlı