



Yaklaşım sensörü

SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

Ürün numarası: 543864

FESTO

Tip 8 sensör yuvalı sürücüler için dilli kontaklı elektriksel, M5 fişle üstten montaj.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	Manyetik Reed
Çevre sıcaklığı	-40 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	kontakt zorunlu, çift kutuplu
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	500 mA
Montaj kitlerinde maks. çıkış akımı	80 mA
Max. Anahtarlama gücü AC	10 VA
Max. Anahtarlama gücü DC	10 W
Montaj kitlerinde maks. DC anahtarlama kapasitesi	2,4 W
Montaj kitlerinde maks. AC anahtarlama kapasitesi	2,4 VA
Gerilim düşmesi	1,17 V
Kısa devre korumalı	hayır
Aşırı yüke karşı dayanıklı	temin edilemez
Çalışma gerilimi aralığı AC	5 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	5 ... 30 V
Kutup korumalı	hayır
Elektriksel bağlantı	Soketli kablo M5x0,5 3-pinli Dönebilir dişler
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo test koşulları	Zincir bağlantı hattı: 5 milyon çevrim, eğilme yarı çapı 75 mm Festo standardına uygun eğilme dayanımı, test koşulları talep üzerine verilir Test koşulları talep üzerine verilir
Kablo uzunluğu	0,3 m
Kablo özelliği	Standart + zincir bağlantı hattı
Kablo gövdesi için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) Yağa dayanıklı
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır
Ürün ağırlığı	6,3 g
Gövde için malzeme bilgisi	Nikel kaplı Pirinç PA TPE-U(PU) Yüksek alışımli paslanmaz çelik
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68