


# Yaklaşım sensörü SMT-8M

Ürün numarası: 543893

FESTO

Manyetik, temassız, T-yuva için.  
Minimum sipariş 10 birim



## Bilgi sayfası

Overall data sheet – Individual values depend upon your configuration.

Özellik	Değer
Müsaade edilebilirlik	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun patlamaya karşı korumayla (ATEX) ilgili EU yönetmeliğine uygun
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez RoHS'a uygun
Ölçme prensibi	magnetorezistif
Çevre sıcaklığı	-20 ... 70 °C
Anahtarlama çıkışı	NPN PNP Kontaksız 2-kablo
Anahtarlama elemanı fonksiyonu	Normalde kapalı kontakt Normalde açık kontakt
Max. Çıkış akımı	80 ... 100 mA
Kısa devre korumalı	Darbeli
Aşırı yüke karşı dayanıklı	Temin edilebilir
Çalışma gerilimi aralığı DC	8 ... 30 V
Kutup korumalı	bütün elektriksel bağlantılar için
Çıkış yönünde bağlantı	eksenel
Kablo uzunluğu	0,2 ... 30 m
Bağlantı şekli	Gerginleştirilmiş Kanala üst kısımdan takılır
Hareketli kablo döşemedeki çevre sıcaklığı	-5 ... 70 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP68