



Otomatik T elemanı NEDU-M8D3-M8T4

Ürün numarası: 544391

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	istenildiği gibi
Bağlantı frekansı	100
Çalışma gerilimi aralığı AC	32 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	32 V
Nominal çalışma gerilimi AC	32 V
Nominal çalışma gerilimi DC	32 V
Müsaade edilen akım değeri	2 A
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Koruma sınıfı	IP65 IP67
Çevre sıcaklığı	-25 ... 85 °C
Max. Sıkma torku	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	9,5 g
Elektriksel bağlantı	EN 60947-5-2' ye göre Erkek soket / Dişi soket M8x1 / M8x1 4-pin / 3-pin
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Renkli gövde	Siyah
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Krom kaplı Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	Bakır ve PTFE içermez
Gövde için malzeme bilgisi	PA
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yıldızlı