


Kablo soketi NECU-M8G4

Ürün numarası: 544392

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Müsaade edilebilir kablo çapı	3,5 ... 5 mm
Standarda dayalı	EN 61984
Montaj konumu	istenildiği gibi
Bağlantı frekansı	500
Çalışma gerilimi aralığı AC	0 ... 30 V
Çalışma gerilimi aralığı DC	0 ... 30 V
Aşırı gerilim dayanımı	0,8 kV
Müsaade edilen akım değeri	3 A
Kirlilik sınıfı	3
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Depolama sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Koruma sınıfı	IP67
Çevre sıcaklığı	-40 ... 80 °C
Maks. sıkma torku fişi	0,3 Nm
Ürün ağırlığı	9,5 g
Bağlantı kesidi	0,14 ... 0,5 mm ²
Elektriksel bağlantı	Soket, düz M8x1 4-pinli
Bağlantı şekli	Tırtırlı somunlu
Renkli gövde	Siyah
Rakor somunu için malzeme bilgisi	Pirinç Nikel kaplı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	CuZn- nikel kaplamalı PBT
Sıkma konnektörleri için malzeme bilgisi	Pirinç Altın yaldızlı