


Bağlantı pleyti VMPA2-IC-AP-S-1-EX2

Ürün numarası: 545450

FESTO

MPA-S valf adası için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
En	30,5 mm
Uzunluk	107,3 mm
Valf dilimi genişliği	21 mm
Çalışma basıncı	3 ... 8 bar
Pilot basıncı	3 ... 8 bar
ATEX kategorisi Gaz	II 3G
Patlama ateşlemesi koruma tipi Gaz	Ex nA II T4 X
ATEX kategorisi Toz	II 3D
Patlama ateşlemesi koruma tipi Toz	Ex tD A22 IP54 T95°C X
Patlama korumalı ortam sıcaklığı	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Elektriksel bağlantı	Erkek soket M8
Bağlantı pleytin bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot egzost bağlantısı 82/84	M5
Pnömatik bağlantı 1	G1/8
Pnömatik bağlantı 2	G1/8
Pnömatik bağlantı 3	G1/8
Pnömatik bağlantı 4	G1/8
Pnömatik bağlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Bağlantı pleyti için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm