



# Vakum emniyet valfi ISV-M6

Ürün numarası: 545997

FESTO

Bir gruptaki vantuz veya vantuzlardan vakum uygulanacak parça olmadığı zaman vakum kaybı olmasın diye vantuz veya vantuzlara bağlı vakumu keser.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklik	M6
Çıkarma palsı uygunluğu	$\leq 0,8$ MPa
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	$\leq 8$ bar
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
-0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) değerinde gerekli emiş oranı	2 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	14 g
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	M6
Pnömatik bağlantı 2	M6
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, filtre	Sinterbronz
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, şamandıra	POM