



Vakum emniyet valfi ISV-M10

Ürün numarası: 545998

FESTO

Bir gruptaki vantuz veya vantuzlardan vakum uygulanacak parça olmadığı zaman vakum kaybı olmasın diye vantuz veya vantuzlara bağlı vakumu keser.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	M10
Çıkarma palsı uygunluğu	$\leq 0,8$ MPa
Üfleme fonksiyonu uygunluğu	≤ 8 bar
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Mpa işletim basıncı	-95 ... 0 kPa
Çalışma basıncı	-0,95 ... 0 bar
-0,05 MPa (-0,5 bar, -7,25 psi) değerinde gerekli emiş oranı	2 l/min
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:-:-]
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çevre sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Ürün ağırlığı	18 g
Bağlantı şekli	vidalanabilir
Pnömatik bağlantı 1	M10
Pnömatik bağlantı 2	M10
Malzeme, yay	Yüksek alışımlı çelik
Malzeme, filtre	Sinterbronz
Malzeme, muhafaza	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, şamandıra	POM