



Solenoid valf

MFH-5/2-D4

Ürün numarası: 546034

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/2 tek durumlu
Tetikleme şekli	elektriksel
Genişlik	76 mm
Standart nominal debi	6.000 l/min
Çalışma basıncı	3 ... 16 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	Hava yayı
Koruma sınıfı	IP65
Nominal genişlik	18 mm
Valf dilimi genişliği	82 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabılır
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	ISO 5599-1
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitle
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	dahili
Akış yönü	tek yönlü
Kapama süresi	160 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	120 ms
Kullanım havası	Filtrelenmiş basınçlı hava, filtreleme derecesi 40 µm, yağlanmış veya yağlanmamış
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 60 °C
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	2.230 g
Elektriksel bağlantı	F-bobini üzerinden, ayrıca sipariş edilmelidir
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Pilot egzost bağlantısı 82	kanalsız
Pilot egzost bağlantısı 84	kanalsız
Pnömatik bağlantı 1	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 2	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 3	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 4	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Pnömatik bağlantı 5	ISO 5599-1'e uygun bağlantı plaka ölçüsü 4
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR
Malzeme, muhafaza	Alüminyum