



Regülatör plakası VABF-S2-1-R4C2-C-6

Ürün numarası: 546089

FESTO

VTSA valf adası için, 5599-2'ye uygun standart port yapısı, maks. 6 bar'a kadar.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|---|
| Genişlik | 42 mm |
| Standarda dayalı | ISO 5599-2 |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Pnömatik dikey istifleme | 2 ve 4 için basınç regülatörü |
| Ayar fonksiyonu | Çıkış basıncı sabit Sekonder egzostlu |
| Manometre seçimi | mümkün |
| Basınç regülasyon aralığı MPa | 0,1 ... 0,6 MPa |
| Basınç ayar aralığı | 1 ... 6 bar |
| Basınç regülasyon aralığı psi | 14,5 ... 87 psi |
| Giriş basıncı | 0,5 ... 10 bar |
| Besleme basıncı 1 MPa | 0,05 ... 1 MPa |
| Besleme basıncı 1 psi | 7,25 ... 145 psi |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün ağırlığı | 920 g |
| Dikey istifleme tipi montaj | manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde |
| Manometre bağlantısı | tutma kelepçeli |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, kumanda paneli | PA |
| Malzeme, regülatör muhafazası | Alüminyum pres döküm |