



# Kısma plakası VABF-S2-1-F1B1-C

Ürün numarası: 546095

FESTO

VTSA valf adası için, 5599-1, 5599-2'ye uygun standart port yapısı, manifold bağlantı pleyti ve valf arasına montaj için, valf üzerindeki 3 ve 5 egzoz portlarını sınırlamak için.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Genişlik	43 mm
Standartta dayalı	ISO 5599-2
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Pnömatik dikey istifleme	Gaz kelebeği plakası, tahliye havası akış kontrolü
Mpa işletim basıncı	-0,09 ... 1 MPa
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Standart nominal debi	1.100 l/min
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	basınç tanklarının EU yönetmeliğine uygun
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı)	Elektrikli ekipmanlar için UK talimatlarına göre
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	0 - Paslanma yok
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma sınıfı	IP65 NEMA 4
Çevre sıcaklığı	-5 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	220 g
Dikey istifleme tipi montaj	manifold bloğu üzerinde her bir bağlantı pleyti üzerinde
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Alüminyum pres döküm