

Açısal bağlantı plakası VABF-S2-1-A1G2-N38

Ürün numarası: 546098

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Yapı genişliği	42 mm
Standarda dayalı	ISO 5599-2
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 Bar...10 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Koruma türü	IP65 NEMA 4
Ortam sıcaklığı	-5 °C...50 °C
Ürün ağırlığı	176 Gram
Montaj türü	geçiş deliği ile
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm