


Baęlantı plakası VABS-S2-1S-G38-K1

Ürün numarası: 546099

FESTO

ISO5599/-2'ye uygun port yapısı.



Bilgi sayfası

| Özellik | Deęer |
|--|--|
| Genişlik | 42 mm |
| Standarda dayalı | ISO 5599-2 |
| Montaj pozisyonu | istenildięi gibi |
| Pilot basıncı beslemesi | harici |
| Mpa işletim basıncı | -0,09 ... 1 MPa |
| Çalışma basıncı | -0,9 ... 10 bar |
| Çalışma gerilimi aralığı AC | 110 V |
| Çalışma gerilimi aralığı DC | 24 V |
| Aşırı gerilim dayanımı | 4 kV |
| 40°C'de kabul edilebilir akım yükü | 2 A |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| CE işareti (bkz. uygunluk beyanı) | alçak gerilim cihazlarıyla ilgili EU yönetmelięine uygun |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yaęlamalı operasyon mümkün (dięer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluęu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Koruma sınıfı | IP65 NEMA 4 monte edilmiş durumda |
| Çevre sıcaklığı | -5 ... 50 °C |
| Ürün aęırlığı | 364 g |
| Baęlantı şekli | geçiş delikli |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, baęlantı plakası | Alüminyum pres döküm |