


Referans değer modülü MPZ-1-24DC-SGH-6-SW

Ürün numarası: 546224

FESTO

Oransal teknoloji için.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Gösterge, aktif set noktası	Sarı LED
Çalışmaya hazır göstergesi	Yeşil LED
Çalışma gerilimi aralığı DC	20 ... 30 V
Giriş direnci, harici set noktası girişi	Tipik olarak 100 kOhm
Giriş direnci, set noktası girişi	3 kOhm
ayarlanabilir çıkış gerilimi	0 ... 10 V
24 VDC'de güç tüketimi	1,5 W
Max. Çıkış akımı	27 mA
Geriyə kalan dalgalanma	10 %
Gerilim, harici set noktası girişi	0 ... 10 V
Besleme geriliminin set değeri ayarı	10 ... 10,6 V
Besleme akımının set değeri ayarı	6 ... 6,36 mA
Potansiyometre, harici set noktası girişi	2,5 ... 10 kOhm
Müsaade edilebilirlik	C-Tick
CE işareti (bkz. uygunluk beyanı)	EMC için EU yönetmeliğine uygun
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Koruma sınıfı	IP20
Çevre sıcaklığı	0 ... 60 °C
Montaj pozisyonu	istenildiği gibi
Ürün ağırlığı	80 g
Bağlantı kesidi	2,5 mm ²
Elektriksel bağlantı	Vidalı klemens
Bağlantı şekli	H-raylı