

Kompakt silindir

ADVU-1 5/8"-1 1/2"-A-P-A

Ürün numarası: 546308

FESTO



Temassız algılama için.

Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1,5 "
Piston çapı	1 5/8"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,3835 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	154 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	170 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	2,222 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,081 oz
0 mm strokda ana ağırlık	15,273 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,317 oz
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı