

Kompakt silindir ADVU-1 5/8"-1"-P-A

Ürün numarası: 546313



FESTO

Temassız algılama için.

Dişi dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 1 " |
| Piston çapı | 1 5/8" |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Piston kolu ucu | Dişi diş |
| Çalışma basıncı | 11,6 ... 145 Psi |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,3835 J |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 154 lbf |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 170 lbf |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 2,222 oz |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 2,081 oz |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 15,273 oz |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 0,317 oz |
| Pnömatik bağlantı | NPT1/8-27 |
| Çalışma basıncı [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) NBR |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |
| Silindir profili için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |