



Kompakt silindir ADVU-1"-2"-A-P-A

Ürün numarası: 546334

FESTO

Temassız algılama için.
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	2 "
Piston çapı	1 "
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	14,5 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,0738 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	56 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	66 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	0,917 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	0,988 oz
0 mm strokda ana ağırlık	6,349 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,212 oz
Pnömatik bağlantı	UNF10-32
Çalışma basıncı [psi]	14,5 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı