

# Kompakt silindir ADVU-2"-1 1/2"-P-A

Ürün numarası: 546344



FESTO

Temassız algılama için.

Dişi dişli piston mili.

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1,5 "
Piston çapı	2"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Dişi diş
Çalışma basıncı	11,6 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,472 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	238 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	265 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	3,951 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,54 oz
0 mm strokda ana ağırlık	19,753 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,564 oz
Pnömatik bağlantı	NPT1/8-27
Çalışma basıncı [psi]	11,6 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı