

Kompakt silindir

ADVU-2"-1 1/4"-A-P-A

Ürün numarası: 546345

FESTO



Temassız algılama için.

Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|--|--|
| Strok | 1,25 " |
| Piston çapı | 2" |
| Yastıklama | P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları |
| Çalışma şekli | çift etkili |
| Piston kolu ucu | Erkek diş |
| Çalışma basıncı | 11,6 ... 145 Psi |
| Kullanım havası | Filtrelenmiş hava |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 2 |
| Çevre sıcaklığı | -4 ... 176 °F |
| Konum sonlarındaki darbe enerjisi | 0,472 J |
| 6 bar' daki teorik çekme kuvveti | 238 lbf |
| 6 bar' da teorik itme kuvveti | 265 lbf |
| 0 mm strokda hareket eden kütle | 3,951 oz |
| 10 mm strok başına gelen ek ağırlık | 2,54 oz |
| 0 mm strokda ana ağırlık | 19,753 oz |
| 10 mm strok başına düşen ek kütle | 0,564 oz |
| Pnömatik bağlantı | NPT1/8-27 |
| Çalışma basıncı [psi] | 11,6 ... 145 psi |
| Kapak için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |
| Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi | TPE-U(PU) NBR |
| Piston kolu için malzeme bilgisi | Yüksek alışımlı çelik |
| Silindir profili için malzeme bilgisi | İşlenmiş alüminyum alışımlı |