

# Kompakt silindir



## ADVU-5/8"-3/4"-A-P-A

Ürün numarası: 546384

FESTO

Temassız algılama için.  
Erkek dişli piston mili.

Piston kolu dişi için somun dahil edilmistir  
Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir  
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



## Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	0,75 "
Piston çapı	5/8"
Yastıklama	P: İki uçta esnek yastıklama halkaları/plakaları
Çalışma şekli	çift etkili
Piston kolu ucu	Erkek diş
Çalışma basıncı	17,4 ... 145 Psi
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Çevre sıcaklığı	-4 ... 176 °F
Konum sonlarındaki darbe enerjisi	0,0738 J
6 bar' daki teorik çekme kuvveti	20 lbf
6 bar' da teorik itme kuvveti	27 lbf
0 mm strokda hareket eden kütle	0,423 oz
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	0,529 oz
0 mm strokda ana ağırlık	3,139 oz
10 mm strok başına düşen ek kütle	0,141 oz
Pnömatik bağlantı	UNF10-32
Çalışma basıncı [psi]	17,4 ... 145 psi
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Dinamik sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	TPE-U(PU) NBR
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Silindir profili için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı