

Temel valf LF-D-MIDI-A-U



Ürün numarası: 546423

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Dişli bağlantı pleytsiz. Filtreleme derecesi 40 µm, kavanoz korumalı ve otomatik su tahliyesi.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Midi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	1,462 oz(l)
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	28 ... 180 Psi
Standart nominal debi	94,5 cfm
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	41 ... 140 °F
Çevre sıcaklığı	41 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	24,5 oz
Bağlantı şekli	Hat döşeme Montaj köşebentli Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC