


# Ana valf LF-D-MINI-A-U

Ürün numarası: 546429

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Mini
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Filtre hassasiyeti	40 µm
Su tahliye	tam otomatik
Tasarım	Santrifüj ayırıcılı sinter filtre
Maks. yoğunlaşma miktarı	0,748 fl oz (US)
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	28 psi...180 psi
Standart anma debisi	35 cfm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:9:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 °F...140 °F
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1:2010 [7:8:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	41 °F...140 °F
Ortam sıcaklığı	41 °F...140 °F
Ürün ağırlığı	7032 oz
Montaj türü	Hat kurulumu aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Filtre malzemesi	PE
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC