

Temel valf LFR-D-7-MIDI



Ürün numarası: 546463

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Çıkış basıncı maksimum 7 bar, manometresiz, Filtre hassasiyeti 40µ.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyüklük	Midi
Seri	D
Tetikleme güvenliği	Kilitli döner düğme
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	40 µm
Su boşaltma	manuel, döner
Tasarım yapısı	Manometreli filtre-regülatör
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	1,462 oz(l)
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Basınç göstergesi	G1/4 için hazırlanmış
Çalışma basıncı	13,8 ... 240 Psi
Basınç ayar aralığı	6,9 ... 105 Psi
Max. Basınç histeresis değeri	3 Psi
Standart nominal debi	73,5 cfm
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [-:~:9] Asal gazlar
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çevre sıcaklığı	14 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	31,5 oz
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı Seçenekler:
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC