

# Temel valf

## LF-D-5M-MAXI-A-U



Ürün numarası: 546467

Classic - yeni konstrüksiyonlar için kullanmayın

Diş bağlantısı pleytleri yok, FRB bağlantı civataları ile. Filtreleme hassasiyeti 5 µm, korumalı kavanoz ve otomatik su tahliyesi ile.

Modern alternatiflere, tip numarasının ilk dört basamağını arama alanına girerek ulaşabilirsiniz.

FESTO



### Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Büyükklük	Maxi
Seri	D
Montaj pozisyonu	dikey +/- 5°
Filtreleme derecesi	5 µm
Su boşaltma	tam otomatik
Tasarım yapısı	Santrifüjlü sinter filtre
Max. Yoğuşan sıvı miktarı	2,72 oz(l)
Kavanoz koruması	Metal korumalı kavanoz
Çalışma basıncı	28 ... 180 Psi
Standart nominal debi	129,5 cfm
Kullanım havası	ISO 8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:9:-] Asal gazlar
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 ... 140 °F
Çıkıştaki havanın temizlik sınıfı	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [6:8:4] Asal gazlar
Kullanım havası sıcaklığı	41 ... 140 °F
Çevre sıcaklığı	41 ... 140 °F
Ürün ağırlığı	46,9 oz
Bağlantı şekli	Hat döşeme Aksesuarlı
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Malzeme, filtre	PE
Malzeme, muhafaza	Çinko pres döküm
Malzeme, çanak	PC