


# Ana valf LOE-D-MAXI-U

Ürün numarası: 546517

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Seri	D
Montaj konumu	dikey +/- 5 °
Tasarım	Orantılı standart sis yağlayıcı
Maks. yağ dolum miktarı	6,46 fl oz (US)
Kabuk koruması	Metal koruyucu kafes
Çalışma basıncı	0 psi...240 psi
Yağlayıcı işlevi için minimum akış hızı	0,35 cfm
Standart anma debisi	294 cfm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	14 °F...140 °F
Çıkışta hava saflığı sınıfı	ISO 8573-1: 2010 [7:4:-] uyarınca basınçlı hava Soy gazlar
Akışkan sıcaklığı	14 °F...140 °F
Ortam sıcaklığı	14 °F...140 °F
Ürün ağırlığı	33756 oz
Montaj türü	aksesuarlarla
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Kabuk malzemesi	PC