

Adaptör AD-G3/4-3/4NPT-I

Ürün numarası: 546550

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	18.3 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	-0.95 Bar...10 Bar
Korozyon direnci sınıfı KBK	1 - korozyona düşük maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 1	60 Nm
Maks. sıkma torku pnömatik bağlantı 2	32 Nm
Nominal sıkma torku	45 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	195.64 Gram
Pnömatik bağlantı 1	Erkek diş G3/4
Pnömatik bağlantı 2	Dişi diş 3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	PVC
Gövde malzemesi	Galvanize çelik