



Pnömatik valf

VSPA-B-T32H-A1

Ürün numarası: 546713

FESTO

Genişlik 26 mm



Bilgi sayfası

| Özellik | Değer |
|---|--|
| Valf fonksiyonu | 2x3/2 açık/kapalı, tek durumlu |
| Tetikleme şekli | pnömatik |
| Genişlik | 26 mm |
| Standart nominal debi | 900 l/min |
| Çalışma basıncı | 2 ... 10 bar |
| Tasarım yapısı | Piston sürgüsü |
| Geriye dönme şekli | Hava yayı |
| Nominal genişlik | 9 mm |
| Egzost hava fonksiyonu | kısılabilir |
| Sızdırmazlık prensibi | yumuşak |
| Montaj pozisyonu | istenildiği gibi |
| Uygun olduğu standart | ISO 15407-1 VDMA 24563 |
| Kumanda şekli | direkt |
| Akış yönü | tek yönlü |
| Geçiş | Pozitif geçiş |
| Pilot basıncı | 2 ... 10 bar |
| Valf debi miktarı | 1.250 l/min |
| Münferit bağlantı pleytindeki valf debi miktarı | 1.000 l/min |
| Pnömatik bağlantılı valf debi miktarı | 900 l/min |
| Kapama süresi | 28 ms |
| Kapama süresi | |
| Açma süresi | 15 ms |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama | Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli) |
| Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK | 0 - Paslanma yok |
| PWIS uygunluğu | VDMA24364-B1/B2-L |
| Kullanım havası sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Relatif hava nemi | 0 - 90 % |
| Kullanım havası | ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4] |
| Çevre sıcaklığı | -10 ... 60 °C |
| Maksimum sıkma momenti, valf bağlantısı | 1,8 ... 2,2 Nm |
| Ürün ağırlığı | 180 g |
| Pilot hava bağlantısı 12 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pilot hava bağlantısı 14 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pnömatik bağlantı 1 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pnömatik bağlantı 2 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pnömatik bağlantı 3 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pnömatik bağlantı 4 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Pnömatik bağlantı 5 | Bağlantı plaka ölçüsü 26 mm, ISO 15407-1'e uygun |
| Malzeme hakkında not | RoHS'a uygun |
| Malzeme, sızdırmazlık elemanları | NBR |
| Malzeme, muhafaza | Alüminyum pres döküm |
| Malzeme, vidalar | Çelik |
| Malzeme, vidalar | Galvaniz kaplı |