


## Dağıtıcı FR-8-1/4-BR

Ürün numarası: 546750

FESTO



### Veri sayfası

Özellik	Değer
Nominal genişlik	11.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 Bar...16 Bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Çıkış sayısı	8
Besleme hattı sayısı	1
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 2	G1/4
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım